



3 大新功能

- 1 臭氧殺菌功能，防止細菌孳生
- 2 去除農藥、塑化劑、三鹵甲烷、重金屬
- 3 可並聯 2~6 罐設備，雲端網路監控

3 大品質



通過 NSF 美國國家
衛生基金會認證



通過 CE 歐洲
合格認證



美國原裝 CLACK JS
控制閥

常見問題 vs. 解決辦法

一般常見活性碳機沖洗程序大多以「反洗加正洗」進行雜質沖洗，故造成活性碳常發生有機物汙染，沖洗時不易清除，活性碳的孔隙被堵塞，吸附等特性都會發生變化。

歐林匹亞 OLYMPIA 全自動殺菌活性碳機，採用 化學氧化技術，以高氧化性物質將吸附質置換，達到真正再生及消毒殺菌。

3 大特色



好操作

- 時間(28天或7天)& 流量再生，好彈性
- 完整顯示時間 + 流量 + 下次再生等資訊畫面
- 系統錯誤或保養日到來，貼心顯示連絡電話(另可自行設定)
- 紀錄永久儲存不遺失，設定好輕鬆
- LED 藍色背光節能面板，操作好清楚
- 可 1~2 次反洗，提高沖洗效果



好安心

- 環保 – 免添加化學藥劑
- 按鍵鎖設定，防止誤觸
- 時間提醒功能
- 隨時監控診斷防出錯 + 警示功能
- SGEL 材質觸控按鍵，降低氧化破裂、觸電
- 防斷電備用電池設置
- 管徑零汙染，水色零汙濁，好放心
- 濾除餘氯三鹵甲烷，遠離致癌威脅
- 通過 NSF 42 及 61 認證



好能省

- 自由設定用水需求，設定快
- 自動感應用量，避免多餘水量排放，達到省水目的
- 15V 低電壓、低耗電
- 通過美國能源部 VI 級用電效率
- 控制閥抗UV材質，保護+延長壽命
- 超高碘值 1050 mg/g – 頂級高效活性碳，高過一般標準
- 延長電器設備使用期限

規格	桶槽	流量 (m³/h)	壓力 (kg)	濾料 (L)	出口
SAN-25C	FRP-1035	1	1.5~5	25	1"
SAN-40C	FRP-1047	1.6	1.5~5	40	1"
SAN-50C	FRP-1054	2	1.5~5	50	1"
SAN-80C	FRP-1354	3	2~5	75	1"
SAN-100C	FRP-1465	4	2~5	100	1"
SAN-120C	FRP-1665	4	2~5	125	1"
SAN-150C	FRP-1865	5	3~5	150	1"
SAN-200C	FRP-2162	5	3~5	200	1"